



Международная
светотехническая
корпорация




БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП



ЛАМПА TIBERA UVC

Бактерицидная безозоновая лампа
для рециркуляторов и комбинирован-
ных облучателей GALAD

БЕЗОЗОНОВАЯ ЛАМПА



ЦОКОЛЬ: G13

КОЛБА T8

Диаметр колбы – Ø26 мм. Колба лампы выполнена из увиолевого стекла, которое пропускает излучение 254 нм, а 185 нм – не пропускает. Поэтому лампа является безозоновой и не требует обязательного проветривания помещения после облучения.

ИЗЛУЧЕНИЕ

В лампе находится ртуть. При подаче напряжения возникает разряд низкого давления в парах ртути, большая часть излучения которого испускается на длинах волн 185 и 254 нм и относится к диапазону дальнего ультрафиолета (УФ-С).

Излучение 254 нм имеет выраженное бактерицидное действие, уничтожая многие виды бактерий и микроорганизмов. Излучение 185 нм обладает слабым бактерицидным действием и вызывает образование озона из молекул кислорода, находящихся в воздухе.

ВНИМАНИЕ!

Ультрафиолетовое излучение лампы может оказывать повреждающее действие на органы зрения, поэтому смотреть на работающую лампу нельзя.

LEDVANCE TIBERA UVC 15W G13

СОВМЕСТИМОСТЬ



Допускается использовать аналогичные бактерицидные безозоновые лампы T8 с цоколем G13 соответствующей мощности других производителей.

При этом стоит проверить описание предполагаемой к использованию лампы и убедиться в том, что она имеет длину волны максимума излучения 254 нм, так как существуют лампы такого же типоразмера и мощности, но излучающие в УФ-А и УФ-В диапазонах и не обладающие бактерицидным действием.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК АНАЛОГОВ

Облучатель/рециркулятор	Лампа в комплекте	Мощность лампы	Аналоги других производителей
GALAD Вива LED	GALAD Д/БПО125-40/15	15 Вт	1. Osram HNS 15 W G13 2. Sylvania UV-C Germicidal T8 G15W T8 3. Uniel EFL-T8-15/UVCB/G13/CL 4. Volpe EFL-T8-15/UVCB/G13/CU/V
Антивир	GALAD ББО121-30/2/Б/К		
	GALAD ББО121-15/1/Б/К		
	GALAD ББО123-30/2/Б/Р GEN2 ЭПРА		
	GALAD ББО123-45/3/Б/Р-ЭПРА		
	GALAD ББО123-15/1/Б/Р GEN2 ЭПРА		
	GALAD ББО120-30/1/Б/К		
Антивир	GALAD ББО120-60/2/Б/К	30 Вт	1. Osram HNS 30 W G13 2. Sylvania UV-C Germicidal T8 G30W T8 3. Uniel EFL-T8-30/UVCB/G13/CL 4. Volpe EFL-T8-30/UVCB/G13/CU/V
	GALAD ББО121-60/2/Б/К		
	GALAD ББО121-30/1/Б/К		
	GALAD ББО123-60/2/Б/Р GEN2 Э/м ПРА		
	GALAD ББО123-60/2/Б/Р GEN2 ЭПРА		
	GALAD ББО123-90/3/Б/Р Э/м ПРА		
GALAD ББО123-30/1/Б/Р GEN2 ЭПРА			



Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106
Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

Тел:
+7 495 785 10 62
+7 495 785 37 40
+7 495 788 65 93

www.bl-g.ru
www.galad.ru
www.opora-e.com